

Quick Start Guide

USB 2.0 Dual-Band Wi-Fi Adapter

Model: U263-AC600

Español 9 • Français 16
Русский 23 • Deutsch 30

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service and ultimate peace of mind. You could also win an ISOBAR6ULTRA® surge protector—a \$100 value!

tripplite.com/warranty



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Copyright © 2022 Tripp Lite. All rights reserved.

Product Features

- Plugs into your laptop, tablet or PC's USB port to provide instant access to a fast wireless network
- Dual-band adapter supports 2.4 GHz (150 Mbps) and 5 GHz (433 Mbps) networks
- IEEE 802.11ac adapter is backward compatible with 802.11a, 802.11b, 802.11g and 802.11n standards
- USB 2.0 host interface is backward compatible with USB 1.1 devices
- Supports 64- and 128-bit WEP/WPA and WPA2 wireless security encryption
- Includes internal 2dBi 2.5/5G antennas for extra signal strength

Package Contents

- U263-AC600 USB 2.0 Dual-Band Wi-Fi Adapter
- Quick Start Guide

System Requirements

- Laptop, tablet or desktop computer with USB port
- 2.4 GHz and/or 5 GHz wireless network
- Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11), Mac (up to 10.15) or Linux operating system

Installation

1. Install the applicable driver on your computer or laptop before connecting the adapter. You can find the driver online at tripplite.com/support. Search “U263-AC600”.

Note: When installing Linux drivers, it is critical that the “install.sh” file be given permission to run as a program. If not, it will open as a .TXT file and installation will fail.

2. Once the appropriate driver is successfully installed, connect the USB 2.0 Dual-Band Wi-Fi Adapter to the USB port on your device.
3. Open the list of available networks on your device, and connect to the desired network.

Specifications

Input	
USB	USB-A 2.0 (Male)
Output	
Network	Dual-Band 2dBi Wi-Fi Antenna
Data Transfer Rates	
2.4 GHz	150 Mbps (11n)
5 GHz	433 Mbps (11ac)
Network Specifications	
Standards	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
EIRP	2.4 GHz: 802.11b (11 Mbps): 18±2dBm 802.11g (54 Mbps): 14±2dBm 802.11n (MCS7): 13±2dBm 5 GHz: 802.11a (54 Mbps): 18±2dBm 802.11n (MCS7): 13±2dBm 802.11ac (MCS9): 12±2dBm
Wi-Fi Security	WEP/WPA/WPA2
Operating Frequency	2.4 ~ 2.4835 GHz 5.15 ~ 5.35 GHz 5.47 ~ 5.725 GHz 5.725 ~ 5.825 GHz

Specifications

USB Specifications	
Interface	USB 2.0, USB 1.1
Environmental	
Network	Dual-Band 2dBi Wi-Fi Antenna
Data Transfer Rates	
Operating Temperature	32° to 104°F (0° to 40°C)
Storage Temperature	-40° to 158°F (-40° to 70°C)
Operating Humidity	10% to 90% RH, Non-Condensing
Storage Humidity	5% to 90% RH, Non-Condensing

Warranty and Product Registration

3-Year Limited Warranty

Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, at its sole discretion.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLECT. SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.)

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application.

Warranty and Product Registration

PRODUCT REGISTRATION

Visit triplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

*No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty and Product Registration

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Guía de Inicio Rápido

Adaptador de Wi-Fi USB 2.0 de Doble Banda

Modelo: U263-AC600

**English 1 • Français 16
Русский 23 • Deutsch 30**



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE UU
tripplite.com/support

Copyright © 2022 Tripp Lite.
Todos los derechos reservados.

Características del Producto

- Se enchufa en el puerto USB de su laptop, tableta o PC para proporcionar acceso instantáneo a una red inalámbrica rápida.
- El adaptador de doble banda soporta redes de 2.4 GHz (150 Mbps) y 5 GHz (433 Mbps)
- El adaptador IEEE 802.11ac es compatible con los estándares anteriores 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n
- La interfaz de host USB 2.0 es compatible con versiones anteriores de dispositivos USB 1.1
- Soporta encriptado de seguridad inalámbrica WEP/WPA y WPA2 de 64 y 128 bits
- Incluye antenas internas 2dBi 2.5/5G para una intensidad de señal adicional

Contenido del Empaque

- U263-AC600 – Adaptador Wi-Fi USB 2.0 de Doble Banda
- Guía de Inicio Rápido

Requisitos del Sistema

- Laptop, tableta o computadora de escritorio con puerto USB
- Red inalámbrica de 2.4 GHz y/o 5 GHz
- Sistema operativo Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11), Mac (hasta 10.15) o Linux

Instalación

1. Instale el controlador aplicable en su computadora o laptop antes de conectar el adaptador. Puede encontrar el controlador en línea en tripplite.com/support. Busque "U263-AC600".

Nota: Al instalar controladores Linux, es fundamental que el archivo "install.sh" reciba permiso para funcionar como un programa. Si no, se abrirá como un archivo .TXT y la instalación fallará.

2. Una vez instalado con éxito el controlador apropiado, conecte el adaptador de Wi-Fi de doble banda USB 2.0 al puerto USB en su dispositivo.
3. Abra la lista de redes disponibles en su dispositivo y conéctese a la red deseada.

Especificaciones

Entrada	
USB	USB-A 2.0 (Macho)
Salida	
Red	Antena Wi-Fi 2dBi de Doble Banda
Velocidades de Transferencia de Datos	
2.4 GHz	150 Mbps (11n)
5 GHz	433 Mbps (11ac)
Especificaciones de Red	
Estándares	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
EIRP	2.4 GHz: 802.11b (11 Mbps): 18±2dBm 802.11g (54 Mbps): 14±2dBm 802.11n (MCS7): 13±2dBm 5 GHz: 802.11a (54 Mbps): 18±2dBm 802.11n (MCS7): 13±2dBm 802.11ac (MCS9): 12±2dBm
Seguridad de Wi-Fi	WEP / WPA / WPA2
Frecuencia de Operación	2.4 ~ 2.4835 GHz 5.15 ~ 5.35 GHz 5.47 ~ 5.725 GHz 5.725 ~ 5.825 GHz

Especificaciones

Especificaciones de USB	
Interfaz	USB 2.0, USB 1.1
Ambiental	
Red	Antena Wi-Fi 2dBi de Doble Banda
Velocidades de Transferencia de Datos	
Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Temperatura de Almacenamiento	-40 °C a 70 °C [-40 °F a 158 °F]
Humedad de Operación	De 10% a 90% de HR, Sin Condensación
Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, Sin Condensación

Garantía

Garantía Limitada de 3 años

El vendedor garantiza este producto, Si se usa de acuerdo con todas las instrucciones aplicables, de que está libre de defectos en material y mano de obra por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial. Si el producto resulta defectuoso en cuanto a materiales o mano de obra dentro de ese período, el vendedor reparará o reemplazará el producto a su entera discreción.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA AL DESGASTE NORMAL O A LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE ACCIDENTES, USO INCORRECTO, USO INDEBIDO O NEGLIGENCIA. EL VENDEDOR NO OTORGA GARANTÍAS EXPRESAS DISTINTAS A LA ESTIPULADA EN EL PRESENTE. SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBAN LAS LEYES APLICABLES, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD, ESTÁN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO; ASIMISMO, ESTA GARANTÍA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES E INDIRECTOS. (Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía y algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, de modo que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted goce de otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra).

ADVERTENCIA: antes de usarlo, cada usuario debe tener cuidado al determinar si este dispositivo es adecuado o seguro para el uso previsto. Ya que las aplicaciones individuales están sujetas a gran variación, el fabricante no garantiza la adecuación de estos dispositivos para alguna aplicación específica.

Garantía

Cualquier cambio o modificación en este equipo que no esté aprobado expresamente por Tripp Lite puede invalidar la autoridad del usuario para operarlo.

No se recomienda utilizar este equipo en aplicaciones de soporte de vida donde una falla podría llegar a causar la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE UU
tripplite.com/support

Guide de démarrage rapide

Adaptateur USB 2.0 bibande Wi-Fi

Modèle : U263-AC600

English 1 • Español 9
Русский 23 • Deutsch 30



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2022 Tripp Lite.
Tous droits réservés.

Caractéristiques du produit

- Se branche au port USB d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un PC pour fournir un accès instantané à un réseau sans fil rapide
- L'adaptateur bibande prend en charge des réseaux de 2,4 GHz (150 Mbps) et 5 GHz (433 Mbps).
- L'adaptateur IEEE 802.11ac est rétrocompatible aux normes 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n.
- L'interface hôte USB 2.0 est rétrocompatible avec les dispositifs USB 1.1.
- Prend en charge le chiffrement de sécurité sans fil de 64 et 128 bits WEP/WPA et WPA2.
- Inclut des antennes internes de 2 dBi 2,5/5 G pour une plus grande intensité du signal.

Contenu de l'emballage

- Adaptateur Wi-Fi b bande USB 2.0 U263-AC600
- Guide de démarrage rapide

Configuration requise

- Ordinateur portable, tablette ou ordinateur de bureau avec port USB
- Réseau sans fil de 2,4 GHz et/ou 5 GHz
- Système d'exploitation Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11), Mac (jusqu'à 10,15) or Linux

Installation

1. Installer le lecteur applicable sur l'ordinateur ou l'ordinateur portable avant de connecter l'adaptateur. Le lecteur est disponible en ligne en visitant tripplite.com/support. Chercher « U263-AC600 ».

***Remarque :** Lors de l'installation de lecteurs Linus, il est essentiel que le fichier « `install.sh` » soit autorisé à être utilisé comme un programme. Sinon, il sera lancé comme un fichier .TXT et l'installation échouera.*

2. Une fois le lecteur approprié installé avec succès, connecter l'adaptateur Wi-Fi USB 2.0 b bande au port USB sur le dispositif.
3. Ouvrir la liste des réseaux disponibles sur le dispositif, puis se connecter au réseau souhaité.

Caractéristiques techniques

Entrée	
USB	USB-A 2.0 (mâle)
Sortie	
Réseau	Antenne Wi-Fi bibande de 2 dBi
Débits de transfert de données	
2,4 GHz	150 Mbps (11n)
5 GHz	433 Mbps (11ac)
Caractéristiques techniques du réseau	
Normes	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
EIRP	2,4 GHz : 802.11b (11 Mbps) : 18±2dBm 802.11g (54 Mbps) : 14±2dBm 802.11n (MCS7): 13±2dBm 5 GHz : 802.11a (54 Mbps) : 18±2dBm 802.11n (MCS7): 13±2dBm 802.11ac (MCS9): 12±2dBm
Sécurité Wi-Fi	WEP/WPA/WPA2
Fréquence de fonctionnement	2,4 ~ 2,483 5 GHz 5,15 ~ 5,35 GHz 5,47 ~ 5,725 GHz 5,725 ~ 5,825 GHz

Caractéristiques techniques

Spécifications USB	
Interface	USB 2.0, USB 1.1
Écologique	
Réseau	Antenne Wi-Fi bibande de 2 dBi
Débits de transfert de données	
Température de fonctionnement	0° à 40 °C (32° à 104 °F)
Température d'entreposage	-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR, sans condensation
Humidité d'entreposage	5 à 90 % HR, sans condensation

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

Le vendeur garantit que ce produit, s'il est utilisé conformément à toutes les instructions applicables, est exempt de tous défauts de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. Si le produit s'avère défectueux en raison d'un vice de matériau ou de fabrication au cours de cette période, le vendeur s'engage à réparer ou remplacer le produit, à son entière discrétion.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ABUS OU D'UNE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA GARANTIE EXPRESSÉMENT DÉCRITE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. SAUF DANS LA MESURE OÙ CELA EST INTERDIT PAR LA LOI EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE CI-DESSUS ET CETTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUS DOMMAGES DIRECTS ET INDIRECTS. (Certains États ne permettent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite, et certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une compétence à l'autre.)

AVERTISSEMENT : L'utilisateur individuel doit prendre soin de déterminer avant l'utilisation si cet appareil est approprié, adéquat et sûr pour l'usage prévu. Puisque les utilisations individuelles sont sujettes à des variations importantes, le fabricant ne fait aucune déclaration ou garantie quant à l'aptitude ou l'adaptation de ces dispositifs pour une application spécifique.

Garantie

Tout changement ou modification apportés à ce matériel sans l'autorisation expresse de Tripp Lite peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement pour des appareils de survie où une défaillance de cet équipement peut, selon toute vraisemblance, entraîner la défaillance de l'appareil de maintien de la vie ou affecter de façon majeure sa sécurité ou son efficacité.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Les produits réels peuvent différer légèrement des photos et des illustrations.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Краткое руководство пользователя

Двухдиапазонный Wi-Fi адаптер с интерфейсом USB 2.0

Модель: U263-AC600

English 1 • Español 9
Français 16 • Deutsch 30

EAC



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2022 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Характеристики изделия

- Подключается к порту USB портативного, планшетного или стационарного компьютера для обеспечения мгновенного доступа к быстрой беспроводной сети
- Двухдиапазонный адаптер поддерживает сети, работающие на частотах 2,4 ГГц (150 Мбит/с) и 5 ГГц (433 Мбит/с)
- Адаптер IEEE 802.11ac обратно совместим со стандартами 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n
- Главный интерфейс USB 2.0 обратно совместим с устройствами, имеющими интерфейс USB 1.1.
- Поддерживает защитное шифрование беспроводных сетей по технологиям WEP/WPA и WPA2 (64- и 128 бит)
- Комплектуется внутренними антеннами 2dBi 2.5/5G для усиления сигнала

Содержимое упаковки

- Двухдиапазонный Wi-Fi адаптер с интерфейсом USB 2.0 мод. U263-AC600
- Краткое руководство пользователя

Системные требования

- Портативный, планшетный или стационарный компьютер с портом USB
- Беспроводная сеть (2,4 ГГц и/или 5 ГГц)
- Операционная система Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11), Mac (до версии 10.15) или Linux

Установка

1. Перед подключением адаптера установите драйвер на свой стационарный или портативный компьютер. Необходимый драйвер можно найти на странице tripplite.com/support. Для этого следует выполнить поиск "U263-AC600".

Примечание. При установке драйверов Linux необходимо иметь разрешение на запуск файла "install.sh" как программы. При отсутствии такого разрешения он открывается как файл .TXT, и установка драйвера не представляется возможной.

2. После успешной установки соответствующего драйвера подключите двухдиапазонный Wi-Fi адаптер с интерфейсом USB 2.0 к порту USB своего устройства.
3. Откройте на своем устройстве список доступных сетей и подключитесь к нужной сети.

Технические характеристики

Вход	
USB	USB-A 2.0 (штекерный)
Выход	
Сетевое оборудование	Двухдиапазонная Wi-Fi антенна 2dBi
Скорости передачи данных	
2,4 ГГц	150 Мбит/с (11n)
5 ГГц	433 Мбит/с (11ac)
Сетевые характеристики	
Соответствие стандартам	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
EIRP	2,4 ГГц: 802.11b (11 Мбит/с): 18±2 дБм 802.11g (54 Мбит/с): 14±2 дБм 802.11n (MCS7): 13±2dBm 5 ГГц: 802.11a (54 Мбит/с): 18±2 дБм 802.11n (MCS7): 13±2dBm 802.11ac (MCS9): 12±2dBm
Защита Wi-Fi	WEP/WPA/WPA2
Рабочая частота	2,4 ~ 2,4835 ГГц 5,15 ~ 5,35 ГГц 5,47 ~ 5,725 ГГц 5,725 ~ 5,825 ГГц

Технические характеристики

Параметры интерфейсов USB	
Интерфейс	USB 2.0, USB 1.1
Условия эксплуатации	
Сетевое оборудование	Двухдиапазонная Wi-Fi антенна 2dBi
Скорости передачи данных	
Диапазон рабочих температур	От 0 до 40°C
Диапазон температур хранения	От -40° до 70°C
Рабочий диапазон влажности	Относительная влажность от 10 до 90% (без образования конденсата)
Диапазон влажности при хранении	Относительная влажность от 5 до 90%, без образования конденсата

Гарантийные обязательства

Ограниченная гарантия сроком 3 года

Продавец гарантирует отсутствие изначальных дефектов материала или изготовления в течение 3 (трех) лет с момента первоначальной покупки данного изделия при условии его использования в соответствии со всеми применимыми к нему указаниями. В случае проявления каких-либо дефектов материала или изготовления в течение указанного периода Продавец осуществляет ремонт или замену данного изделия исключительно по своему усмотрению.

ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ, НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ХАЛАТНОСТИ. ПРОДАВЕЦ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМО ИЗЛОЖЕННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ОГРАНИЧЕНЫ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ; КРОМЕ ТОГО, ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ ПОБОЧНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ И КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. (В некоторых штатах не допускается введение ограничений на продолжительность действия тех или иных подразумеваемых гарантий, а в некоторых — исключение или ограничение размера побочных или косвенных убытков. В этих случаях вышеизложенные ограничения или исключения могут на вас не распространяться. Настоящая гарантия предоставляет конкретные юридические права, а набор других прав может быть различным в зависимости от юрисдикции).

ВНИМАНИЕ! До начала использования данного устройства пользователь должен убедиться в том, что оно является пригодным, соответствующим и безопасным для предполагаемого применения. В связи с большим разнообразием конкретных применений производитель не дает каких-либо заверений или гарантий относительно пригодности данных изделий для какого-либо конкретного применения или их соответствия каким-либо конкретным требованиям.

Гарантийные обязательства

Любые изменения или модификации в отношении данного оборудования, не одобренные в явной форме компанией Tripp Lite, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Не рекомендуется использование данного оборудования в системах жизнеобеспечения, где его выход из строя предположительно может привести к перебоям в работе оборудования жизнеобеспечения или в значительной мере снизить его безопасность или эффективность.

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления. Внешний вид реальных изделий может несколько отличаться от представленного на фотографиях и иллюстрациях.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA

tripplite.com/support

Kurzanleitung

USB 2.0 Dualband WLAN-Adapter

Modell: U263-AC600

English 1 • Español 9
Français 16 • Русский 23



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Copyright © 2022 Tripp Lite.
Alle Rechte vorbehalten.

Produktmerkmale

- Kann an den USB-Anschluss Ihres Laptops, Tablets oder PCs angeschlossen werden, um den sofortigen Zugriff auf ein schnelles drahtloses Netzwerk zu ermöglichen
- Der Dualband-Adapter unterstützt Netzwerke mit 2,4 GHz (150 Mbit/s) und 5 GHz (433 Mbit/s)
- Der IEEE 802.11ac Adapter ist abwärtskompatibel mit den Standards 802.11a, 802.11b, 802.11g und 802.11n
- Die USB 2.0 Hostschnittstelle ist abwärtskompatibel mit USB 1.1-Geräten
- Unterstützt die 64-Bit und 128-Bit WEP/WPA- und WPA2-Sicherheitsverschlüsselung
- Enthält interne 2dBi 2,5/5G-Antennen für zusätzliche Signalstärke

Lieferumfang

- U263-AC600 USB 2.0 Dualband WLAN-Adapter
- Kurzanleitung

Systemanforderungen

- Laptop, Tablet oder Desktop mit USB-Anschluss
- Drahtloses 2,4 GHz und/oder 5 GHz Netzwerk
- Windows- (XP, Vista, 7, 8, 10, 11), Mac- (bis zu 10.15) oder Linux-Betriebssystem

Installation

1. Installieren Sie den entsprechenden Treiber auf Ihrem Computer oder Laptop, bevor Sie den Adapter anschließen. Den Treiber finden Sie online unter tripplite.com/support. Suchen Sie nach „U263-AC600“.

***Hinweis:** Bei der Installation von Linux-Treibern ist es ausschlaggebend, dass die Datei „install.sh“ als Programm ausgeführt werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist, öffnet sich die Datei als .TXT-Datei und die Installation schlägt fehl.*

2. Nachdem der richtige Treiber erfolgreich installiert wurde, stecken Sie den USB 2.0 Dualband WLAN-Adapter in den USB-Anschluss Ihres Geräts ein.
3. Öffnen Sie die Liste der verfügbaren Netzwerke auf Ihrem Gerät und stellen Sie die Verbindung mit dem gewünschten Netzwerk her.

Technische Daten

Input	
USB	USB-A 2.0 (Stecker)
Ausgang	
Netzwerk	2dBi Dualband WLAN-Antenne
Datenübertragungsraten	
2,4 GHz	150 Mbit/s (11n)
5 GHz	433 Mbit/s (11ac)
Netzwerkspezifikationen	
Standards	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
EIRP	2,4 GHz: 802.11b (11 Mbit/s): 18±2 dBm 802.11g (54 Mbit/s): 14±2 dBm 802.11n (MCS7): 13±2dBm 5 GHz: 802.11a (54 Mbit/s): 18±2 dBm 802.11n (MCS7): 13±2dBm 802.11ac (MCS9): 12±2dBm
WLAN-Sicherheit	WEP/WPA/WPA2
Betriebsfrequenz	2,4 ~ 2,4835 GHz 5,15 ~ 5,35 GHz 5,47 ~ 5,725 GHz 5,725 ~ 5,825 GHz

Technische Daten

USB-Spezifikationen	
Schnittstelle	USB 2.0, USB 1.1
Umgebungsinformationen	
Netzwerk	2dBi Dualband WLAN-Antenne
Datenübertragungsraten	
Betriebstemperatur	32 °F bis 104 °F (0 °C bis 40 °C)
Lagertemperatur	-40 °F bis 158 °F (-40 °C bis 70 °C)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Feuchtebereich für die Lagerung	5 % bis 90 % rF, nicht kondensierend

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie

Der Verkäufer garantiert, dass dieses Produkt, wenn es in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Anweisungen verwendet wird, für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Erstkaufdatum frei von ursprünglichen Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn das Produkt in diesem Zeitraum Material- oder Herstellungsfehler aufweist, kann der Verkäufer diese Fehler nach eigenem Ermessen beheben oder das Produkt ersetzen.

DIE NORMALE ABNUTZUNG ODER BESCHÄDIGUNGEN AUFGRUND VON UNFÄLLEN, MISSBRAUCH ODER UNTERLASSUNG WERDEN VON DIESER GARANTIE NICHT GEDECKT. AUSSER DEN NACHSTEHEND AUSDRÜCKLICH DARGELEGTEN GARANTIEBEDINGUNGEN ÜBERNIMMT DER VERKÄUFER KEINERLEI GARANTIE. AUSSER WENN VON DEN GÜLTIGEN GESETZEN UNTERSAGT, SIND ALLE IMPLIZIERTEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH ALLE GARANTIEEN FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG AUF DIE OBEN FESTGELEGTE GARANTIEDAUER BESCHRÄNKT. DIESER GARANTIE SCHLIESST AUSDRÜCKLICH ALLE FOLGESCHÄDEN UND BEILÄUFIG ENTSTANDENEN SCHÄDEN AUS. (Da einige Länder den Ausschluss oder die Beschränkung von Folgeschäden oder beiläufig entstandenen Schäden sowie den Ausschluss von implizierten Garantien oder die zeitliche Beschränkung einer implizierten Garantie untersagen, sind die oben genannten Beschränkungen für Sie möglicherweise nicht zutreffend. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Sie haben jedoch möglicherweise andere Rechte, die abhängig von der Gerichtsbarkeit variieren können.)

Garantie

WARNUNG: Der Benutzer muss vor der Verwendung überprüfen, ob das Gerät für den beabsichtigten Zweck geeignet und angemessen ist und ob der Einsatz sicher ist. Da die Anwendungen variieren können, übernimmt der Hersteller keine Garantie bezüglich der Eignung dieser Geräte für einen bestimmten Verwendungszweck.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Tripp Lite genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betreiben dieses Geräts aufheben.

Die Verwendung dieses Geräts für lebenserhaltende Systeme, bei denen der Ausfall des Geräts den Ausfall des Lebenserhaltungssystems verursachen oder dessen Sicherheit beziehungsweise Wirksamkeit bedeutend beeinträchtigen kann, wird nicht empfohlen.

Tripp Lite hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Fotos und Illustrationen können von den tatsächlichen Produkten leicht abweichen.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support