

Fiber Splice Horizontal Closure

Models:
N600H-0288-6

Español 33

Français 65



Powering Business Worldwide

1. Closure Assembly

1.1 Open the Closure

Using a flat-head tool, pry open the buckles of the closure (Figure 1-1).



Figure 1-1: Open the buckle of the closure

1.2 Install the Uncut Cable

- 1 Turn around the limiting button to turn over all the splicing trays from the bottom (Figure 1-2).




Figure 1-2: Turn over all the trays

1. Closure Assembly

- 2 Remove the nut component from the pass-through cable entry (Figure 1-3).

Note: The cable entry is suitable for uncut cable or branching cable.




Figure 1-3: Put down the nut component

- 3 Loosen the two screws of the nut component, then open the nut component (Figure 1-4).




Figure 1-4: Open the nut component

1. Closure Assembly

- 4 Loosen the four screws of the wedge (Figure 1-5).




Figure 1-5: Put down the wedge

- 5 Cut open the circular sealing ring in a horizontal direction (Figure 1-6).



Figure 1-6: Cut open the sealing ring

1. Closure Assembly

- 6 Loosen the two screws to remove the upper press clamping (Figure 1-7).



Figure 1-7: Remove the upper clamping

- 7 Remove the upper and lower linings if using a cable with a larger diameter (Figure 1-8).




Figure 1-8: Remove upper and lower hinge for large diameter cable

1. Closure Assembly

- 8 Strip the sheath of the uncut cable for a suitable length ≥ 4 ft. (1.2 m) (Figure 1-9).




Figure 1-9: Strip the uncut cable

- 9 Cut the strength member of the cable from the stripped cable sheath to 2.4 in. (60 mm) to fix the cable (Figure 1-10).





Figure 1-10: Cut the strength member

1. Closure Assembly

- 10 Run the cable through the hole: Insert the strength member, then secure the strength member with the screw (Figure 1-11).

Note: To enhance cable surface friction, use sandpaper.




	Description	Sandpaper
	Quantity	1 Pc.

Figure 1-11: Secure the strength member

1. Closure Assembly

- 11 Secure the upper press clamping (Figure 1-12).




Figure 1-12: Secure the upper press clamping

- 12 Secure the wedge (Figure 1-13).




Figure 1-13: Secure the wedge

1. Closure Assembly

- 13 Store the loose tube in the bottom case (Figure 1-14).




Figure 1-14: Store the loose tube

- 14 Manage cable with the magic band tie (Figure 1-15).




Figure 1-15: Manage cable with magic band tie

1. Closure Assembly

- 15 Install the pass-through cable on the other side (Figure 1-16).




Figure 1-16: Install the pass-through cable on the other side

1. Closure Assembly

- 16 Using a pair of scissors or other cutting tool, cut a small hole into the grommet (Figure 1-17).

Note: To enhance cable entry sealing, apply silicon oil into the grommet.



	Description	Silicon Oil
	Quantity	1 Pc.

	Description	Ø8-Ø14 Single Hole Grommet
	Quantity	6 Pcs.
	Description	Ø14-Ø18 Single Hole Grommet
	Quantity	4 Pcs.
	Description	Ø14-Ø18.7 Single Hole Grommet
	Quantity	2 Pcs.


1. Closure Assembly

Note: If using Ø14-Ø18.7 single grommet, a washer should be added to both sides.

	Description	13 Washer
	Quantity	8 Pcs.
	Description	16 Washer
	Quantity	8 Pcs.
	Description	19 Washer
	Quantity	8 Pcs.

Figure 1-17: Cut small hole into grommet

- 17 Run the pass-through cable through the single hole grommet, squeeze component, and nut component (Figure 1-18).



	Description	Squeeze Component
	Quantity	4 Pcs.

Figure 1-18: Run pass-through cable

1. Closure Assembly

- 18 Install the screws of the nut component and fasten the screws (Figure 1-19).



Figure 1-19: Fasten the screws

- 19 Push and screw all the components for the pass-through cable inward (Figure 1-20).




Figure 1-20: Install all the components

1. Closure Assembly

- 20 For the unused pass-through cable hole, use a single-hole grommet to seal the cable entry (Figure 1-21).

Note: If a single-hole grommet does not provide a seal, a choke plug should be inserted into this hole.



	Description	Choke Plug (Ø12.5 mm)
	Quantity	6 Pcs.

Figure 1-21: Seal the unused pass-through cable hole

1. Closure Assembly

1.3 Install the Branching Cable

- 1 Turn over the splice tray and remove the nut for the branching cable from the cable hole (Figure 1-22).

Note: The cable entry is only suitable for branching cable.



Figure 1-22: Remove the nut

- 2 Loosen the two screws to remove the upper press clamping (Figure 1-23).



Figure 1-23: Remove the press clamping

1. Closure Assembly

- 3 Strip the branching cable to a suitable length of ≥ 4 ft. (1.2 m) (Figure 1-24).




Figure 1-24: Strip the branching cable

- 4 Cut the strength member of the cable from the stripped cable sheath 2.4 in. (60 mm) to fix the cable (Figure 1-25).




Figure 1-25: Strength member

1. Closure Assembly

- 5 Attach the branching cable into the hole: insert the strength member, then secure the strength member with the screw (Figure 1-26).




Figure 1-26: Attach the strength member

- 6 Secure the upper press clamping (Figure 1-27).

Note: When bare fiber cable is used, an EVA tube should be applied to protect the bare fiber and insulation tape should be used to wrap the EVA tube and cable.



Description

Insulation Tape

Quantity

1 Roll

Figure 1-27: Secure the press clamping

1. Closure Assembly

- 7 Store and manage the cable (as shown in steps 17 and 18 in section 1.2 **Install the Uncut Cable**), then push and screw all the components for the branching cable inward (Figure 1-28).




Figure 1-28: Push all the components

- 8 For the unused branching cable hole, loosen the nut, then insert the sealing plug, squeeze component and the nut. Screw the nut inward to seal the hole (Figure 1-29).



Figure 1-29: Seal the unused branching cable hole

1. Closure Assembly

1.4 Splice and Store the Fiber

- 1 Cut the loose tube with a loose tube stripper. Pull out the loose tube, then clean the bare fiber with cleaning paper (Figure 1-30)




Description	Cleaning Paper
Quantity	1 Pc.

Figure 1-30: Strip the fiber

1. Closure Assembly

- 2 Insert the bare fiber into the EVA tube, then secure the EVA tube and fiber in the splice tray with a tie (Figure 1-31).




A 	Description	Nylon Cable Tie
	Quantity	20 Pcs. (use as required)
B 	Description	EVA Tube
	Quantity	1 Roll

Figure 1-31: Secure the EVA tube and fiber

1. Closure Assembly

- 3 Coil the bare fiber in the splicing tray (Figure 1-32).



A 	Description	Single Splicing Protective Tube
	Quantity	288 Pcs.

Figure 1-32: Coil the bare fiber

1. Closure Assembly

- 4 Close the cover of the splicing tray and tie them up with the bondage belt (Figure 1-33).




Figure 1-33: Close the splicing tray cover

1. Closure Assembly

1.5 Close the Closure

- 1 Put the cover on the bottom case. Take note of the direction of the cover. Close the buckles that connect the cover and the bottom case according to the sequence shown in Figure 1-34.





Figure 1-34: Close the buckles

2. Closure Installation

2.1 Aerial Installation (Default Installation Configuration)

The aerial installation accessory is shown in Figure 2-1.



A	Description	Aerial Mounting Hardware
	Quantity	1 Set

Figure 2-1: Aerial installation accessory

- 1 Fix the aerial clasps into the slots at the edge of the bottom base (Figure 2-2).



Figure 2-2: Install the clasps

2. Closure Installation

- 2 Mount the closure to the wire and fasten the bolts (Figure 2-3).



Figure 2-3: Mount the closure to the wire

2. Closure Installation

2.2 Wall Installation (Optional)

The wall-mounting accessory is shown in Figure 2-4.




Figure 2-4: Wall-mounting accessory

- 1 Drill two holes in the wall using a percussion drill (Figure 2-5).




Figure 2-5: Drill holes in the wall

2. Closure Installation

- 2 Position the two holes 14 in. (360 mm) apart (Figure 2-6).



Figure 2-6: Position of the holes

- 3 Hammer the expansion bolt completely into the drilled holes. Rotate the bolt clockwise to make the expansion sleeve wholly expanded, then rotate the nut counterclockwise and remove the spring washer, flat washer and nut (Figure 2-7).




Figure 2-7: Install the expansion bolt

2. Closure Installation

- 4 Fix the wall-mounted clasps into the slots at the edge of the bottom base (Figure 2-8).



Figure 2-8: Install the clasps

- 5 Put the closure with the wall-mounted clasps onto the wall (Figure 2-9).



Figure 2-9: Put the closure onto wall

3. Warranty

3-Year Limited Warranty

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit **TrippLite.Eaton.com/support/product-returns** before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. 23-04-067 /
93-47C2_RevA
January 2024



9347C2

Eaton is a registered
trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.

**Cierre de empalme
horizontal de fibra**

Modelos:
N600H-0288-6

English 1
Français 65



1. Ensamblaje del cierre

1.1 Abra el cierre

Con una herramienta de cabeza plana, haga palanca para abrir las hebillas del cierre (figura 1-1).



Figura 1-1: Abra la hebilla del cierre

1.2 Instale el cable sin cortar

- 1 Gire el botón de bloqueo para dar la vuelta a todas las bandejas de empalme desde abajo (figura 1-2).




Figura 1-2: Dé la vuelta a todas las bandejas

1. Ensamblaje del cierre

- 2 Retire el componente de tuerca de la entrada del cable pasante (figura 1-3).

Nota: La entrada del cable es adecuada para cables sin cortar o empalmes.



Figura 1-3: Coloque el componente de tuerca

- 3 Afloje ambos tornillos del componente de tuerca y ábralo (figura 1-4).




Figura 1-4: Abra el componente de tuerca

1. Ensamblaje del cierre

- 4 Afloje los cuatro tornillos de la cuña (figura 1-5).




Figura 1-5: Baje la cuña

- 5 Corte el anillo de sellado circular en sentido horizontal (figura 1-6).



Figura 1-6: Corte el anillo de sellado

1. Ensamblaje del cierre

- 6 Afloje ambos tornillos para retirar la prensa de sujeción superior (figura 1-7).



Figura 1-7: Retire la sujeción superior

- 7 Retire los recubrimientos superiores e inferiores si utiliza un cable de mayor diámetro (figura 1-8).




Figura 1-8: Retire las bisagras superior e inferior para el cable de mayor diámetro

1. Ensamblaje del cierre

- 8 Pele la cubierta del cable sin cortar a una longitud adecuada de 1.2 m (≥ 4 pies) (figura 1-9).




Figura 1-9: Pele el cable sin cortar

- 9 Corte el cable de refuerzo desde la cubierta pelada a 60 mm (2,4 pulg.) para fijar el cable (figura 1-10).





Figura 1-10: Corte el cable de refuerzo

1. Ensamblaje del cierre

- 10 Pase el cable por el orificio: inserte el cable de refuerzo y fíjelo con el tornillo (figura 1-11).

Nota: Para mejorar la fricción de la superficie del cable, utilice papel de lija.




	Descripción	Papel de lija
	Cantidad	1 unidad

Figura 1-11: Fijación del cable de refuerzo

1. Ensamblaje del cierre

- 11 Fije la prensa de sujeción superior (figura 1-12).




Figura 1-12: Fije la prensa de sujeción superior

- 12 Fije la cuña (figura 1-13).




Figura 1-13: Fije la cuña

1. Ensamblaje del cierre

- 13 Guarde el tubo suelto en el estuche inferior (figura 1-14).




Figura 1-14: Guarde el tubo suelto

- 14 Organice el cable con el precinto mágico (figura 1-15).




Figura 1-15: Organice el cable con el precinto mágico

1. Ensamblaje del cierre

- 15 Instale el cable pasante del otro lado (figura 1-16).



Figura 1-16: Instale el cable pasante del otro lado

1. Ensamblaje del cierre

- 16 Con unas tijeras u otra herramienta de corte, haga un pequeño orificio en el ojal (figura 1-17).

Nota: Para mejorar el sellado de la entrada del cable, aplique aceite de silicona en el ojal.



A 	Descripción	Aceite de silicona
	Cantidad	1 unidad

B 	Descripción	Ojal de un único orificio Ø8-Ø14
	Cantidad	6 unidades
	Descripción	Ojal de un único orificio Ø14-Ø18
	Cantidad	4 unidades
	Descripción	Ojal de un único orificio Ø14-Ø18.7
	Cantidad	2 unidades


1. Ensamblaje del cierre

Nota: Si utiliza un único ojal de Ø14-Ø18,7, añada una arandela a ambos lados.

	Descripción	Arandela 13
	Cantidad	8 unidades
	Descripción	Arandela 16
	Cantidad	8 unidades
	Descripción	Arandela 19
	Cantidad	8 unidades

Figura 1-17: Corte un pequeño orificio en el ojal

- 17 Pase el cable pasante por el orificio del ojal, el componente de compresión y el componente de tuerca (figura 1-18)



	Descripción	Componente de compresión
	Cantidad	4 unidades

Figura 1-18: Pase el cable pasante

1. Ensamblaje del cierre

- 18 Instale los tornillos del componente de tuerca y atorníllelos (figura 1-19).



Figura 1-19: Atornille los tornillos

- 19 Empuje hacia dentro y atornille todos los componentes para el cable pasante (figura 1-20).




Figura 1-20: Instale todos los componentes

1. Ensamblaje del cierre

- 20 Para el orificio no utilizado del cable pasante, utilice un ojal de un único orificio para sellar la entrada del cable (figura 1-21).

Nota: Si un ojal de un único orificio no proporciona un sello, deberá insertar un tapón en este orificio.



	Descripción	Tapón (Ø12.5 mm)
	Cantidad	6 unidades

Figura 1-21: Selle el orificio no utilizado del cable pasante

1. Ensamblaje del cierre

1.3 Instale el cable de empalme

- 1 Dé la vuelta a la bandeja de empalme y retire la tuerca para el cable de empalme del orificio del cable (figura 1-22).

Nota: La entrada del cable solo es adecuada para el cable de empalme.



Figura 1-22: Quita la tuerca

- 2 Afloje ambos tornillos para retirar la prensa de sujeción superior (figura 1-23).



Figura 1-23: Retire la prensa de sujeción

1. Ensamblaje del cierre

- 3 Pele el cable de empalme hasta una longitud adecuada de ≥ 4 pies (1,2 m) (figura 1-24).




Figura 1-24: Pele el cable de empalme

- 4 Corte el cable de refuerzo desde la cubierta pelada a 60 mm (2,4 pulg.) para fijar el cable (figura 1-25).




Figura 1-25: Cable de refuerzo

1. Ensamblaje del cierre

- 5 Fije el cable de empalme al orificio: inserte el cable de refuerzo y fíjelo con el tornillo (figura 1-26).




Figura 1-26: Fijación del cable de refuerzo

- 6 Fije la prensa de sujeción superior (figura 1-27).

Nota: Cuando se utilice un cable de fibra desnuda, use un tubo de EVA para proteger la fibra desnuda y cinta aislante para envolver el tubo de EVA y el cable.



Descripción	Cinta aislante
Cantidad	1 rollo

Figura 1-27: Fije la prensa de sujeción

1. Ensamblaje del cierre

- 7 Guarde y organice el cable (como se muestra en los pasos 17 y 18 de la sección **1.2 Instale el cable sin cortar**), y luego empuje hacia dentro y atornille todos los componentes para el cable de empalme (figura 1-28).




Figura 1-28: Empuje todos los componentes

- 8 Para el orificio no utilizado del cable de empalme, afloje la tuerca, inserte el tapón de sellado, y apriete el componente y la tuerca. Enrosque la tuerca hacia dentro para sellar el orificio (figura 1-29).



Figura 1-29: Selle el orificio no utilizado del cable de empalme

1. Ensamblaje del cierre

1.4 Empalme y guarde la fibra

- 1 Corte el tubo suelto con un pelador de tubos sueltos. Extraiga el tubo suelto y limpie la fibra desnuda con papel de limpieza (figura 1-30).




Descripción	Papel de limpieza
Cantidad	1 unidad

Figura 1-30: Pele la fibra

1. Ensamblaje del cierre

- 2 Introduzca la fibra desnuda en el tubo de EVA y fíjelos en la bandeja de empalme con un precinto (figura 1-31).




A 	Descripción	Precinto de nylon
	Cantidad	20 unidades (utilizar según sea necesario)
B 	Descripción	Tubo de EVA
	Cantidad	1 Rollo

Figura 1-31: Fije el tubo de EVA y la fibra

1. Ensamblaje del cierre

- 3 Enrolle la fibra desnuda en la bandeja de empalme (figura 1-32).



A 	Descripción	Tubo protector de empalme simple
	Cantidad	288 unidades

Figura 1-32: Enrolle la fibra desnuda

1. Ensamblaje del cierre

- 4 Cierre la tapa de la bandeja de empalme y átelos con la faja de unión (figura 1-33).




Figura 1-33: Cierre la tapa de la bandeja de empalme

1. Ensamblaje del cierre

1.5 Cierre el cierre

- 1 Coloque la tapa en el estuche inferior. Tome nota de la orientación de la cubierta. Cierre las hebillas que unen la cubierta y el estuche inferior según la secuencia mostrada en la figura 1-34.





Figura 1-34: Cerrar las hebillas

2. Instalación del cierre

2.1 Instalación aérea (Configuración de instalación predeterminada)

El accesorio de instalación aérea se muestra en la figura 2-1.



A	Descripción	Accesorios de instalación aérea
	Cantidad	1 juego

Figura 2-1: Accesorio de instalación aérea

- 1 Fije los broches aéreos en las ranuras del borde de la base inferior (figura 2-2).



Figura 2-2: Instale los broches

2. Instalación del cierre

- 2 Instale el cierre sobre el cable y atornille los pernos (figura 2-3).




Figura 2-3: Instale el cierre sobre el cable

2. Instalación del cierre

2.2 Instalación sobre pared (opcional)

El accesorio de instalación sobre pared se muestra en la figura 2-4.




Figura 2-4: Accesorio de instalación sobre pared

- 1 Taladre dos orificios en la pared con un taladro de percusión (figura 2-5).




Figura 2-5: Taladre los orificios en la pared

2. Instalación del cierre

- 2 Ubique ambos orificios a una distancia de 14 pulgadas (360 mm) entre sí (Figura 2-6).



Figura 2-6: Posición de los orificios

- 3 Martille el perno de expansión para que ingrese completamente dentro de los orificios taladrados. Gire el perno en sentido de las manecillas del reloj para que la manga de expansión se expanda por completo, luego gire la tuerca en el sentido contrario a las manecillas del reloj y quite la arandela elástica, la arandela plana y la tuerca (figura 2-7).




Figura 2-7: Instale el perno de expansión

2. Instalación del cierre

- 4 Fije los broches para la instalación en la pared en las ranuras del borde de la base inferior (figura 2-8).



Figura 2-8: Instale los broches

- 5 Coloque el cierre con los broches de instalación en la pared sobre la misma (figura 2-9).



Figura 2-9: Coloque el cierre sobre la pared

3. Garantía

Garantía Limitada de 3 años.

Garantizamos por tres (3) años, a partir de la fecha de compra inicial, que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite **Tripplite.Eaton.com/support/product-returns**. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com

© 2024 Eaton
Todos los derechos
reservados
Publicación N° 23-04-067 /
93-47C2_RevA
Enero de 2024



9347C2

Eaton es una marca
registrada.

Todas las marcas registradas
pertenecen a sus respectivos
propietarios.

**Fermeture horizontale
d'épissure de fibre**

Modèles :
N600H-0288-6

English 1
Español 33



Powering Business Worldwide

1. Assemblage de la fermeture

1.1 Ouverture de la fermeture

À l'aide d'un outil à tête plate, ouvrez les boucles de la fermeture (figure 1-1).



Figure 1-1 : Ouvrez la boucle de la fermeture

1.2 Installation du câble non coupé

- 1 Tournez le bouton de limitation pour retourner tous les plateaux d'épaisseur par le bas (figure 1-2).




Figure 1-2 : Retournez tous les plateaux

1. Assemblage de la fermeture

- 2 Retirez l'écrou de l'entrée du câble de passage (figure 1-3).

Remarque : L'entrée de câble est adaptée aux câbles non coupés ou aux câbles de dérivation.



Figure 1-3 : Dépose de l'écrou

- 3 Desserrez les deux vis de l'écrou, puis ouvrez l'écrou (figure 1-4).




Figure 1-4 : Ouvrez l'écrou

1. Assemblage de la fermeture

- 4 Desserrez les quatre vis de la cale (figure 1-5).




Figure 1-5 : Posez la cale

- 5 Découpez le joint d'étanchéité circulaire dans le sens horizontal (figure 1-6).



Figure 1-6 : Découpez le joint d'étanchéité

1. Assemblage de la fermeture

- 6 Desserrez les deux vis pour retirer le dispositif de serrage supérieur de la presse (figure 1-7).



Figure 1-7 : Retirez le dispositif de serrage supérieur

- 7 Retirez les garnitures supérieure et inférieure si l'on utilise un câble de plus grand diamètre (figure 1-8).




Figure 1-8 : Retirez les charnières supérieure et inférieure pour un câble de grand diamètre

1. Assemblage de la fermeture

- 8 Dénudez la gaine du câble non coupé sur une longueur appropriée ≥ 4 pi (1,2 m) (figure 1-9).




Figure 1-9 : Dénudez le câble non coupé

- 9 Coupez l'élément de résistance du câble à partir de la gaine dénudée jusqu'à 2,4 po (60 mm) pour fixer le câble (figure 1-10).





Figure 1-10 : Coupez l'élément de résistance

1. Assemblage de la fermeture

- 10 Faites passer le câble par le trou : insérez l'élément de résistance, puis fixez l'élément de résistance à l'aide de la vis (figure 1-11).

Remarque : Pour améliorer le frottement de la surface du câble, utilisez du papier sablé.




	Description	Papier sablé
	Quantité	1 pce

Figure 1-11 : Fixez l'élément de résistance

1. Assemblage de la fermeture

- 11 Fixez le dispositif de serrage supérieur de la presse (figure 1-12).




Figure 1-12 : Fixez le dispositif de serrage supérieur de la presse

- 12 Fixez la cale (figure 1-13).




Figure 1-13 : Fixez la cale

1. Assemblage de la fermeture

- 13 Rangez la gaine flottante dans le boîtier inférieur (figure 1-14).




Figure 1-14 : Rangez la gaine flottante

- 14 Gérez le câble à l'aide de l'attache magique (figure 1-15).




Figure 1-15 : Gérez le câble à l'aide d'une attache magique

1. Assemblage de la fermeture

- 15 Installez le câble d'intercommunication de l'autre côté (figure 1-16).




Figure 1-16 : Installez le câble d'intercommunication de l'autre côté


1. Assemblage de la fermeture

- 16 À l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un autre outil de coupe, découpez un petit trou dans le passe-fils (figure 1-17).

Remarque : Pour améliorer l'étanchéité de l'entrée du câble, appliquez de l'huile de silicone dans le passe-fils.



	Description	Huile de silicone
	Quantité	1 pce

	Description	Ø8-Ø14 Passe-fils à trou unique
	Quantité	6 pces
	Description	Ø14-Ø18 Passe-fils à trou unique
	Quantité	4 pces
	Description	Ø14-Ø18,7 Passe-fils à trou unique
	Quantité	2 pces

1. Assemblage de la fermeture

Note : Si vous utilisez un passe-fils à trou unique de Ø14-Ø18,7, une rondelle doit être ajoutée des deux côtés.



	Description	13 rondelles
	Quantité	8 pces
	Description	16 rondelles
	Quantité	8 pces
	Description	19 rondelles
	Quantité	8 pces

Figure 1-17 : Découpez un petit trou dans le passe-fils

- 17 Faites passer le câble de passage par le passe-fils à trou unique, le composant de compression et l'écrou (figure 1-18).



	Description	Composant de compression
	Quantité	4 pces

Figure 1-18 : Faites passer le câble d'intercommunication

1. Assemblage de la fermeture

- 18 Installez les vis du composant de l'écrou et fixez les vis (figure 1-19).



Figure 1-19 : Fixation des vis

- 19 Poussez et vissez tous les composants du câble d'intercommunication vers l'intérieur (figure 1-20).




Figure 1-20 : Installez tous les composants

1. Assemblage de la fermeture

- 20 Pour le trou du câble d'intercommunication non utilisé, utilisez un passe-fils à trou unique pour sceller l'entrée du câble (figure 1-21).

Note : Si le passe-fil à trou unique n'assure pas l'étanchéité, un bouchon d'étranglement doit être inséré dans ce trou.



	Description	Bouchon d'étranglement (Ø12,5 mm)
	Quantité	6 pces

Figure 1-21 : Scellez le trou du câble d'intercommunication non utilisé

1. Assemblage de la fermeture

1.3 Installation du câble de dérivation

- 1 Retournez le plateau d'épaisseur et retirez l'écrou du câble de dérivation du trou de câble (figure 1-22).

Remarque : L'entrée de câble ne convient qu'aux câbles de dérivation.



Figure 1-22 : Retirez l'écrou

- 2 Desserrez les deux vis pour retirer le dispositif de serrage supérieur de la presse (figure 1-23).



Figure 1-23 : Retirez le dispositif de serrage de la presse

1. Assemblage de la fermeture

- 3 Dénudez le câble de dérivation sur une longueur appropriée de ≥ 4 pi (1,2 m) (figure 1-24).




Figure 1-24 : Dénudez le câble de dérivation

- 4 Coupez l'élément de renforcement du câble à partir de la gaine dénudée à 2,4 po (60 mm) pour fixer le câble (figure 1-25).




Figure 1-25 : Élément de renforcement

1. Assemblage de la fermeture

- 5 Fixation du câble de dérivation dans le trou : insérez l'élément de renforcement, puis fixez l'élément de renforcement à l'aide de la vis (figure 1-26).





Figure 1-26 : Fixez l'élément de renforcement

- 6 Fixez le dispositif de serrage supérieur de la presse (figure 1-27).

Remarque : En cas d'utilisation d'un câble à fibres nues, un EVA Tube doit être appliqué pour protéger les fibres nues et du ruban isolant doit être utilisé pour envelopper l'EVA Tube et le câble.



Description	Ruban isolant
Quantité	1 rouleau

Figure 1-27 : Fixez le dispositif de serrage de la presse

1. Assemblage de la fermeture

- 7 Rangez et gérez le câble (comme indiqué aux étapes 17 et 18 de la section **1.2 Installation du câble non coupé**), puis poussez et vissez tous les composants du câble de dérivation vers l'intérieur (Figure 1-28).



Figure 1-28 : Poussez tous les composants

- 8 Pour le trou de dérivation du câble non utilisé, desserrez l'écrou, puis insérez le bouchon d'étanchéité, le composant de compression et l'écrou. Vissez l'écrou vers l'intérieur pour sceller le trou (figure 1-29).



Figure 1-29 : Scellez le trou du câble de dérivation inutilisé

1. Assemblage de la fermeture

1.4 Épissez et rangez la fibre

- 1 Coupez la gaine flottante à l'aide d'un dénudeur de gaine flottante. Retirez la gaine flottante, puis nettoyez la fibre nue avec du papier de nettoyage (figure 1-30).




Description	Papier de nettoyage
Quantité	1 pce

Figure 1-30 : Dénudez la fibre

1. Assemblage de la fermeture

- 2 Insérez la fibre nue dans le tube EVA, puis fixez l'EVA Tube et la fibre dans le plateau d'épaisseur à l'aide d'une attache (Figure 1-31).




A 	Description	Attache de câble en nylon
	Quantité	20 pces (à utiliser selon les besoins)
B 	Description	EVA Tube
	Quantité	1 rouleau

Figure 1-31 : Fixez l'EVA Tube et la fibre

1. Assemblage de la fermeture

- 3 Enroulez la fibre nue dans le plateau d'épissure (Figure 1-32).



A 	Description	Tube de protection pour épissure simple
	Quantité	288 pces

Figure 1-32 : Enroulez la fibre nue

1. Assemblage de la fermeture

- 4 Fermez le couvercle du plateau d'épissure et attachez-les avec la ceinture de contrainte (figure 1-33).




Figure 1-33 : Fermez le couvercle du plateau d'épissure

1. Assemblage de la fermeture

1.5 Fermez la fermeture

- 1 Placez le couvercle sur le boîtier inférieur. Prenez note du sens du couvercle. Fermez les boucles qui relient le couvercle et le boîtier inférieur dans l'ordre indiqué à la figure 1-34.





Figure 1-34 : Fermez les boucles

2. Installation de la fermeture

2.1 Installation aérienne (configuration par défaut)

L'accessoire d'installation aérienne est illustré à la figure 2-1.



A	Description	Matériel de montage aérien
	Quantité	1 Fixation

Figure 2-1 : Accessoires pour l'installation aérienne

- 1 Fixez les fermoirs aériens dans les fentes situées sur le bord de la base inférieure (figure 2-2).



Figure 2-2 : Installation des fermoirs

2. Installation de la fermeture

- 2 Montez la fermeture sur le câble et fixez les boulons (figure 2-3).



Figure 2-3 : Montez la fermeture sur le câble

2. Installation de la fermeture

2.2 Installation murale (en option)

L'accessoire de montage mural est illustré à la figure 2-4.




Figure 2-4 : Accessoire de montage mural

- 1 Percez deux trous dans le mur à l'aide d'une perceuse à percussion (figure 2-5).




Figure 2-5 : Percez des trous dans le mur


2. Installation de la fermeture

- 2 Positionnez les deux trous à 14 po (360 mm) de distance (figure 2-6).



Figure 2-6 : Position des trous

- 3 Enfoncez complètement le boulon d'expansion dans les trous percés. Tournez le boulon dans le sens horaire pour que le manchon d'expansion se déploie complètement, puis tournez l'écrou dans le sens anti-horaire et retirez la rondelle élastique, la rondelle plate et l'écrou (figure 2-7).



2. Installation de la fermeture

- 4 Fixez les crochets muraux dans les fentes situées sur le bord de la base inférieure (figure 2-8).



Figure 2-8 : Installez les fermoirs

- 5 Placez la fermeture avec les fermoirs muraux sur le mur (figure 2-9).



Figure 2-9 : Placez la fermeture sur le mur

3. Garantie

Garantie limitée de 3 ans

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat initial. Notre responsabilité, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Visitez **[Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns)** avant d'envoyer de l'équipement pour réparation. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF AUX TERMES DES PRÉSENTES, NOUS N'ÉMETTONS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des garanties implicites; par conséquent, la (les) limitation(s) ou exclusion(s) susmentionnée(s) peut (peuvent) ne pas s'appliquer à l'acheteur.

Eaton mène une politique d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Les produits réels peuvent différer légèrement des photos et des illustrations.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tous droits réservés
Publication n° 23-04-067 /
93-47C2_RevA
Janvier 2024



9347C2

Eaton est une marque
déposée.

Toutes les marques
commerciales sont
la propriété de leurs
propriétaires respectifs.